

MGRP montageplaat, GMP



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de MGRP-behuizingen, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

KENMERKEN

Omschrijving: Montageplaat voor MGRP behuizingen.

Materiaal: 1.5 mm gegalvaniseerd staal. Voor GMP1656E 2.5 mm.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Stalen montageplaat

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Gegalvaniseerd staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Dikte	Paneelgrootte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
GMP0808E	75mm	80mm	1.5mm	64 x 69mm	Polyester	Nee
GMP0811E	75mm	110mm	1.5mm	64 x 98mm	Polyester	Nee
GMP0816E	75mm	160mm	1.5mm	64 x 148mm	Polyester	Nee
GMP0819E	75mm	190mm	1.5mm	64 x 178mm	Polyester	Nee
GMP1212E	120mm	122mm	1.5mm	107 x 108mm	Polyester	Nee
GMP1222E	120mm	220mm	1.5mm	107 x 206mm	Polyester	Nee
GMP1616E	160mm	160mm	1.5mm	144 x 144mm	Polyester	Nee
GMP1626E	160mm	260mm	1.5mm	144 x 244mm	Polyester	Nee
GMP1636E	160mm	360mm	1.5mm	144 x 344mm	Polyester	Nee
GMP2526E	250mm	255mm	1.5mm	233 x 238mm	Polyester	Nee
GMP2540E	250mm	400mm	1.5mm	233 x 383mm	Polyester	Nee
GMP4140E	405mm	400mm	1.5mm	385 x 385mm	Polyester	Nee
GMP1656E	160mm	560mm	2.5mm	144 x 543mm	Polyester	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE