


LCT-rek van plaatstaal met IP-beveiliging, MCI



De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande ICT-behuizingen, MCI, bestaat uit geïntegreerde 19-inch profielen en een achterdeur. De reeks vormt een ideale oplossing voor ICT-toepassingen en vereist slechts beperkte montagetijd, aangezien de profielen vooraf zijn gemonteerd. Met slechts één enkel artikelnummer voor de complete oplossing maakt het inkoopproces eenvoudig.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

KENMERKEN

"Materiaal: Frame: Staalplaat 1,5 mm. Deur: Staalplaat 2 mm. Dakplaat: Staalplaat 1,5 mm. Bodemplaten: Verzinkt staal 1 mm. Profielen van 19": Verzinkt staal 2 mm."

Frame: Doorgelaste omgekeerde open profielen met 25mm-gatenpatroon conform DIN 43660. Inclusief geïntegreerd extern gatenpatroon.

Achterdeur: Gemonteerd met scharnieren waardoor naar links of rechts openen mogelijk is. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon.

Zijpanelen: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: Vierpunts spanjoetslot. Verstoort de binnenruimte van de behuizing niet. Standaard slot met dubbele baard, met binnenwerk van 3 mm. Standaard binnenwerk, cilinders, hefgrepen en T-grepen zijn verkrijgbaar als accessoires.

Bodemplaten: Bestaat uit drie of vier (D>600) delen.

"Profielen van 19": Biedt een universeel 19" gatenpatroon aan de voor- en zijkant. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm."

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.

"Afwerking: Frame, achterdeur en dakplaat: Structuurpoedercoating RAL 7035. Profielen van 19": verzinkt staal."

Bescherming: Voldoet aan IP55 | TYPE 12 | IK 10, wanneer een standaard voordeur en zijpanelen zijn aangebracht.

Montagevereisten: Voeg zijpanelen toe voor gesloten zijkanten. Het voorframe kan worden bedekt met FFC of worden uitgerust met een standaard deur of een deur met glas.


Levering: Frame met achterdeur, dakpaneel en bodemplaten gemonteerd. Profielen van 19" aan voorkant en CIB-bevestigingsbeugels. Voor behuizingen met een hoogte van 2200 mm omvat de levering twee, in dieperichting gemonteerde, CMD-profielen. Levering omvat tevens aardingsbouten. Geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing, voor koppeling zonder de pallet te hoeven verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

SPECIFICATIES

Lichaamsdikte:	1.5mm
Dikte van de deur:	2mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating; Verzinkt
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Rekeenheden	Snelle verzending
MCI11066R5	1100mm	600mm	600mm	22U	Nee
MCI14086R5	1400mm	800mm	600mm	29U	Nee
MCI16066R5	1600mm	600mm	600mm	33U	Nee
MCI18066R5	1800mm	600mm	600mm	38U	Nee
MCI18068R5	1800mm	600mm	800mm	38U	Nee
MCI18086R5	1800mm	800mm	600mm	38U	Nee
MCI20066R5	2000mm	600mm	600mm	42U	Nee
MCI20068R5	2000mm	600mm	800mm	42U	Nee
MCI20086R5	2000mm	800mm	600mm	42U	Nee
MCI20088R5	2000mm	800mm	800mm	42U	Nee
MCI22066R5	2200mm	600mm	600mm	47U	Nee
MCI22068R5	2200mm	600mm	800mm	47U	Nee
MCI22086R5	2200mm	800mm	600mm	47U	Nee
MCI22088R5	2200mm	800mm	800mm	47U	Nee



nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE