

Monitor plank, SHM



Dit legbord, dat in hoogte kan worden versteld, maakt met behulp van een klemmen-set, een verstevigde bevestiging mogelijk van monitoren met behulp van een klemmen-set. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Direct op het behuizingsframe gemonteerd. Voorzien van klem-kit om de monitor op zijn plaats te houden.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.

Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided

The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame

The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted

The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots

It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed

Mounting Plate Width (mm): 509

Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Materiaal: Staal
Voltooiën: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Breedte montageplaat	Breedte	Diepte	Max. Montagediepte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
SHM0608	509mm	600mm	800mm	755mm	Zacht staal	Nee
SHM0606	509mm	600mm	600mm	555mm	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE