


19" Montageprofielen, DNN



19 inch apparatuur kan eenvoudig in lessenaars worden geplaatst, in de fabriek of ter plaatse, als deze profielen worden gebruikt.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor 19" of gedeeltelijk 19" montage in 800 mm brede kasten, kunnen de profielen gemonteerd worden met de montagebeugels DNB. Voor montage van 19" in 600 mm brede kasten dienen de DND montagebeugels gebruikt te worden.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 stuks

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Materiaal: Staal
Afwerking: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Rekeenheden	Materiaal behuizing	Snelle verzending
DNN09	400mm	45mm	49mm	9U	Plaatstaal, Roestvrij staal	Nee
DNN06	267mm	45mm	49mm	6U	Plaatstaal, Roestvrij staal	Nee
DNN13	579mm	45mm	49mm	13U	Plaatstaal, Roestvrij staal	Nee
DNN15	667mm	45mm	49mm	15U	Plaatstaal, Roestvrij staal	Nee
DNN10	445mm	45mm	49mm	10U	Plaatstaal, Roestvrij staal	Nee
DNN11	489mm	45mm	49mm	11U	Plaatstaal, Roestvrij staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE