

Montageplaat, back-to-back-steunkit, MPBB



Voor het met de achterkanten tegen elkaar koppelen van twee montageplaten van elke diepte in de bruikbare ruimte van de behuizing. De positie kan worden afgesteld in stappen van 25 mm. De ruimte tussen de montageplaten bedraagt minder dan 10 mm, voor maximale vrije ruimte voor gebruik door de klant.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het met de achterkanten tegen elkaar koppelen van twee montageplaten van elke diepte in de bruikbare ruimte van de kast. De positie kan worden afgesteld in stappen van 25 mm. De ruimte tussen de montageplaten bedraagt minder dan 10 mm, voor maximale vrije ruimte voor gebruik door de klant.

Materiaal: 3 mm verzinkt staal.

Verpakkingseenheid: 2 bovenste beugels, 4 schuifbeugels, 4 onderste beugels met montagemiddelen.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Voltooien	Dikte
MPBB06	98mm	45mm	67mm	Zacht staal	Verzinkt	3mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.