

Montageplaat, MP



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard montageplaat. Ook te monteren in de zijkant van de behuizing door het gebruik van beugelkit MPS of te plaatsen vanaf de zijkant door het gebruik van MTS geleidingsprofielen. Voor zware belasting en tegen trillingen kunt u gebruik maken van het montageplaat verstevigingprofiel MPR en MPE of MPEF beugels.

Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Maximale belasting: 6000 N.

Montagevoorschriften: Gebruik MPA voor het monteren van de montageplaat in de behuizing. In brede verstelbaar met behulp van de MPD accessoire.

SPECIFICATIES

Dikte: 3mm
Voltooien: Gegalvaniseerd
Materiaal: Zacht staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte montageplaat	Breedte montageplaat
MP1606	1600mm	600mm	25mm	1494mm	494mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	1494mm	694mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	1694mm	494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	1894mm	494mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	1894mm	694mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	1094mm	1094mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	1494mm	1094mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	1694mm	1094mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	1694mm	1494mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	1894mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	1094mm	494mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	1094mm	694mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	1294mm	494mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	1294mm	694mm
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	1494mm	894mm

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte montageplaat	Breedte montageplaat
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	1694mm	894mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	1894mm	894mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	2094mm	894mm
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	2094mm	1094mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	1694mm	294mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	1694mm	394mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	1894mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	1894mm	394mm
MP2206	2200mm	600mm	25mm	2094mm	494mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	2094mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	1294mm	894mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	1294mm	1094mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: voor een breedte van 1600 mm wordt de montageplaat geleverd als twee montageplaten van 800 mm breed en één tussenstuk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE