

Montageplaten Stroomverdeling, BMP



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de klemmenkast, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

KENMERKEN

Omschrijving: Plaatstalen montageplaat voor klemmenkasten.

Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Voltooien: Gegalvaniseerd
Materiaal: Zacht staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Zacht staal	Nee
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Zacht staal	Nee
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Zacht staal	Nee
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Zacht staal	Nee
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Zacht staal	Nee
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Zacht staal	Nee
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Zacht staal	Nee
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Zacht staal	Nee
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Zacht staal	Nee
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Zacht staal	Nee
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Zacht staal	Nee
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Zacht staal	Nee
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Zacht staal	Nee
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Zacht staal	Nee
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE