


Montageplaten voor stroomverdeling, MSMPN



The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.

KENMERKEN

Omschrijving: Montageplaat voor installatie van onderbrekers. Geschikt voor aansluitingen links en rechts.

Materiaal: 1.5 mm verzinkt staal.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemateriaal.

Montagevoorschriften: Te monteren op het frame van het modulaire systeem met MSMPA01 of MSMPF01.

SPECIFICATIES

Voltooiën: Geplateerd

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Type	Past op de grootte van de behuizing	Paneelgrootte	Materiaal van de behuizing
MSMPN1008H	10mm	800mm	Horizontale opening	100 x 800mm	96 x 670mm	Zacht staal
MSMPN0506	50mm	600mm	Gewoon	50 x 600mm	496 x 470mm	Zacht staal
MSMPN0508	50mm	800mm	Gewoon	50 x 800mm	496 x 670mm	Zacht staal
MSMPN1006	100mm	600mm	Gewoon	100 x 600mm	96 x 470mm	Zacht staal
MSMPN1006H	100mm	600mm	Horizontale opening	100 x 600mm	96 x 470mm	Zacht staal
MSMPN1008	100mm	800mm	Gewoon	100 x 800mm	96 x 670mm	Zacht staal
MSMPN1506	150mm	600mm	Gewoon	150 x 600mm	146 x 470mm	Zacht staal
MSMPN1506V	150mm	600mm	Verticale opening	150 x 600mm	146 x 470mm	Zacht staal
MSMPN1508	150mm	800mm	Gewoon	150 x 800mm	146 x 670mm	Zacht staal
MSMPN1508V	150mm	800mm	Verticale opening	150 x 800mm	146 x 670mm	Zacht staal
MSMPN2006	200mm	600mm	Gewoon	200 x 600mm	196 x 470mm	Zacht staal
MSMPN2006V	200mm	800mm	Verticale opening	200 x 600mm	196 x 470mm	Zacht staal
MSMPN2008	250mm	600mm	Gewoon	200 x 800mm	196 x 670mm	Zacht staal
MSMPN2008V	200mm	800mm	Verticale opening	200 x 800mm	196 x 670mm	Zacht staal
MSMPN2506	250mm	600mm	Gewoon	250 x 600mm	246 x 470mm	Zacht staal
MSMPN2506V	250mm	600mm	Verticale opening	250 x 600mm	246 x 470mm	Zacht staal
MSMPN2508	250mm	800mm	Gewoon	250 x 800mm	246 x 670mm	Zacht staal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Type	Past op de grootte van de behuizing	Paneelgrootte	Materiaal van de behuizing
MSMPN2508V	250mm	800mm	Verticale opening	250 x 800mm	246 x 670mm	Zacht staal
MSMPN3006	300mm	600mm	Gewoon	300 x 600mm	296 x 470mm	Zacht staal
MSMPN3006V	300mm	600mm	Verticale opening	300 x 600mm	296 x 470mm	Zacht staal
MSMPN3008	300mm	800mm	Gewoon	300 x 800mm	296 x 670mm	Zacht staal
MSMPN3008V	300mm	800mm	Verticale opening	300 x 800mm	296 x 670mm	Zacht staal
MSMPN4006	400mm	600mm	Gewoon	400 x 600mm	396 x 470mm	Zacht staal
MSMPN4006V	400mm	600mm	Verticale opening	400 x 600mm	396 x 470mm	Zacht staal
MSMPN4008	400mm	800mm	Gewoon	400 x 800mm	396 x 670mm	Zacht staal
MSMPN4008V	400mm	800mm	Verticale opening	400 x 800mm	396 x 670mm	Zacht staal
MSMPN4506	450mm	600mm	Gewoon	450 x 600mm	446 x 470mm	Zacht staal
MSMPN4506V	450mm	600mm	Verticale opening	450 x 600mm	446 x 470mm	Zacht staal
MSMPN4508	450mm	800mm	Gewoon	450 x 800mm	446 x 670mm	Zacht staal
MSMPN4508V	450mm	800mm	Verticale opening	450 x 800mm	446 x 670mm	Zacht staal
MSMPN5006	500mm	600mm	Gewoon	500 x 600mm	496 x 470mm	Zacht staal
MSMPN5008	500mm	800mm	Gewoon	500 x 800mm	496 x 670mm	Zacht staal
MSMPN6006	600mm	600mm	Gewoon	600 x 600mm	596 x 470mm	Zacht staal
MSMPN6006V	600mm	600mm	Verticale opening	600 x 600mm	596 x 470mm	Zacht staal
MSMPN6008	600mm	800mm	Gewoon	600 x 800mm	596 x 670mm	Zacht staal
MSMPN6008V	600mm	1000mm	Verticale opening	600 x 800mm	596 x 670mm	Zacht staal
MSMPN6010	600mm	1000mm	Gewoon	600 x 1000mm	596 x 870mm	Zacht staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE