


Montageprofielen 19-inch gedeeltelijke hoogte, CIPP



Met deze deelprofielen, die kunnen worden versteld in de hoogte en de diepte, kan 19 inch apparatuur worden geïnstalleerd, terwijl klanten toegang blijven hebben tot de componenten die in de behuizing op de montageplaat zijn geïnstalleerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Deelhoogte verticale profielen voor het bereiken van 482.5 mm (19") montage mogelijkheden op alle zijden. Volledig verstelbaar in diepte door gebruik te maken van CLPK profielen.

Materiaal: 2.0 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voor 800 mm brede kasten dienen CIC beugels toegevoegd te worden.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Materiaal: Zacht staal
Voltoeien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Rekeenheden	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Zacht staal	Nee
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Zacht staal	Nee
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Zacht staal	Nee
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Zacht staal	Nee
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Zacht staal	Nee
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Zacht staal	Nee
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE