

Normale volledige afdekplaat, UFCP



Dit is een dichte polyester voorklep, die eenvoudig machinaal kan worden bewerkt. De elektrische aansluitingen en kabels zijn afgeschermd, wat betekent dat werkzaamheden ter plaatse veilig kunnen worden uitgevoerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard afdekplaat aan de voorzijde ter bescherming van de apparatuur die in de behuizing is gemonteerd. Afstand tussen UFCP en kastdeur: 39 mm; 49 mm voor UCP750 en hoger. Omkeerbare montagepositie, om de afstand tussen UFCP en kastdeur met 30 mm te vergroten. De afdekplaat kan worden gescharnierd met het UHS-accessoire, zodat de gebruiker toegang heeft tot componenten en/of kabelbeheer zonder de afdekplaat te hoeven verwijderen.

Materiaal: Polyester.

Afwerking: RAL 7035.

Levering: Afdekplaat, steunbeugels, kwartdraai sluitingen en bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Polyester
Kleurcode:	RAL 7035
Voltoeien:	Soepel

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
UFCP1080	1035mm	835mm	37mm	960 x 722mm	Polyester	Nee
UFCP3200	315mm	215mm	37mm	250 x 122mm	Polyester	Nee
UFCP4300	415mm	315mm	37mm	350 x 222mm	Polyester	Nee
UFCP5400	515mm	415mm	37mm	450 x 322mm	Polyester	Nee
UFCP6400	615mm	415mm	37mm	550 x 322mm	Polyester	Nee
UFCP7500	735mm	535mm	37mm	660 x 422mm	Polyester	Nee
UFCP8600	835mm	635mm	37mm	760 x 522mm	Polyester	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE