

Plint combineert profielen, PCP



Met dit profiel, dat fungeert als een stabilisator, kunnen kabels tussen gekoppelde behuizingen worden gelegd. Dit is de ideale oplossing wanneer kabels onder de behuizing moeten worden geïnstalleerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Fungeert als een stabilisator wanneer bekabeling is geïnstalleerd tussen gekoppelde behuizingen. Met de PCP kunnen sokkels worden gecombineerd en vastgezet aan de vloer voordat de behuizingen erop gemonteerd worden. De PCP kan worden gebruikt wanneer kabels onder de behuizing door moeten. Voor 200 mm hoge sokkels, kan de PCP gemonteerd worden in drie verschillende hoogten, boven, midden of onderaan. Het gatenpatroon voor kooimoeren en schroeven M5x10, maken het makkelijk om accessoires te monteren.

Materiaal: 2 mm plaatstaal.

Afwerking: RAL 7022 structuur poedercoating.

Verpakkingseenheid: 2 Profielen. Bevestigingsmateriaal is bij de PCP in begrepen.

SPECIFICATIES

Dikte:	2mm
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7022
Kleur:	Umbra Gray

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Snelle verzending
PCP04	60mm	62mm	400mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PCP05	60mm	62mm	500mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PCP06	60mm	62mm	600mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PCP08	60mm	62mm	800mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PCP10	60mm	61mm	1000mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE