


Polyester modulaire dubbele deurkasten, UDP-DD



De reeks modulaire polyester wandmontagebehuizingen, UDP, met beschermingsgraad IP 65, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Verschillende behuizingen kunnen worden gecombineerd ter uitbreiding in de breedte of diepte voor bijvoorbeeld grote componenten, met behoud van de interne communicatie. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

INDUSTRIENORMEN

GOST

CE

KENMERKEN

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.

Body: Modulair opgebouwd, met bevestigingsgaten aan de achterzijde. Direct op de wand te bevestigen of door het gebruik van wandmontagebeugels. Ook te monteren aan een paal met de EPF paalmontagekit of op de vloer door gebruik te maken van de UPP vloermontagesokkel of DIN-sokkel UAF en UMPS. In behuizingen met dubbele deur wordt afdichting gegarandeerd door een pakking van neopreen.

Deur: Inliggende deur, met of zonder ruit, met 100° openingshoek. Voor grotere afmetingen wordt een deursteen voorzien voor een gemakkelijke sluiting.

Slot: Voorgemonteerde zwenkbare handgreep, geschikt voor alle types halfprofiel cilinder sloten (standaard diepte van 40 mm). Afsluiting door middel van een vijfpunts-sluitmechanisme (driepunts in 500 mm kastbreedte).

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 70 °C bij constant gebruik (piek temperaturen tot 130 °C).

Karakteristieken: Zelfdovend en halogeen vrij. Dubbel geïsoleerd volgens EN61439-1. Nominale isolatiespanning: $U_i=1000V$.

Beschermingsklasse: Voldoet aan IP 65 voor behuizingen met dubbele deuren. Slagvastheid IK 10.

Goedkeuringen: CE-, GOST. Neem voor informatie over andere goedkeuringen contact op met de verkoopafdeling van nVent HOFFMAN.

Afwerking: RAL 7035, voorgekleurde grondstof.

Levering: Behuizing met deur, bevestigingsschroeven voor de montageplaat en wandmontagebeugels. Exclusief cilinderslot.


SPECIFICATIES

Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Polyester
Kleurcode:	RAL 7035
Voltoeien:	Soepel

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Aantal deuren	Gewicht	Snelle verzending
UDP125100	1250mm	1000mm	320mm	2	45kg	Nee
UDP100102	1000mm	1000mm	320mm	2	39kg	Nee
UDP125102	1250mm	1000mm	320mm	2	45kg	Nee
UDP100125	1000mm	1250mm	320mm	2	41kg	Nee
UDP75125	750mm	1250mm	320mm	2	38kg	Nee

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE