


Polyester modulaire behuizingen met één deur, UDP/UDPT



De reeks modulaire polyester wandmontagebehuizingen, UDP/UDPT, met beschermingsgraad IP 65/54, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De reeks kan worden besteld met een gewone deur of een transparante deur. Verschillende behuizingen kunnen worden gecombineerd ter uitbreiding in de breedte of diepte voor bijvoorbeeld grote componenten, met behoud van de interne communicatie. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

KENMERKEN

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester. UDPT zichtvenster: polycarbonaat.

Body: Modulair opgebouwd, met bevestigingsgaten aan de achterzijde. Direct op de wand te bevestigen of door het gebruik van wandmontagebeugels. Ook te monteren aan een paal met de EPF paalmontagekit of op de vloer door gebruik te maken van de UPP vloermontagesokkel of DIN-sokkel UAF en UMPS. In de enkeledeurs behuizingen is de afdichting gegarandeerd met een EPDM pakking in het kastframe.

Deur: Inliggende deur, met of zonder ruit, met 100° openingshoek. Voor grotere afmetingen wordt een deursteen voorzien voor een gemakkelijke sluiting. De afdichting van deuren met een venster, wordt verzorgd door een pakking van polyurethaan.

Slot: Voorgemonteerde zwenkbare handgreep, geschikt voor alle types halfprofiel cilinder sloten (standaard diepte van 40 mm). Afsluiting door middel van een vijfpunts-sluitmechanisme (driepunts in 500 mm kastbreedte).

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 70 °C bij constant gebruik (piek temperaturen tot 130 °C).

Karakteristieken: Zelfdovend en halogeenvrij. Dubbel geïsoleerd volgens EN61439-1. Nominale isolatiespanning: Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.

Beschermingsklasse: Voldoet aan IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 voor behuizingen met één deur. IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S voor behuizingen met transparante deur. Slagvastheid IK 10. Ik 07 voor behuizingen met transparante deur.

Goedkeuringen: CE-, CSA-, GOST. cULus_UL-gecertificeerd voor behuizingen met één deur. Neem voor informatie over andere goedkeuringen contact op met de verkoopafdeling van nVent HOFFMAN.

Afwerking: RAL 7035, voorgekleurde grondstof.

Levering: Behuizing met deur, bevestigingsschroeven voor de montageplaat en wandmontagebeugels. Exclusief cilinderslot.


SPECIFICATIES

Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Polyester; Polycarbonaat
Kleurcode: RAL 7035
Voltoeien: Soepel

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Type deur	Aantal deuren	Gewicht
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Gewoon	1	34.2kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Gewoon	1	22.3kg
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Gewoon	1	29kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Gewoon	1	32kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Gewoon	1	14.4kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Gewoon	1	18.2kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Gewoon	1	28kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Gewoon	1	18kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Gewoon	1	24kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Transparant	1	22.1kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Transparant	1	27.3kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Transparant	1	31.9kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Transparant	1	14.6kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Transparant	1	14.8kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Transparant	1	18kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Transparant	1	31.9kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE