


Polyester klemmenkasten, MGRP



De reeks polyester klemmenkasten, MGRP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De MGRP-reeks is UV-bestendig en is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de totale corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

KENMERKEN

Omschrijving: Polyester behuizing. Geschikt voor buitenopstelling, UV-bestendig conform UL746 C.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.

Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +100 °C met de standaard polyurethane pakking; -60 °C to +130 °C met de siliconen pakking; -35 °C to +100 °C met de EPDM pakking; -30 °C to +80 °C met de neoprene pakking.

Ontvlambaarheid: UL94 V-0.

Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08, 07 voor MGRP08080xGE.

Afwerking: RAL 7000.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULuscULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Schroeven van frame en kap. Schroeven van kap zijn gemaakt van roestvast staal.

Opmerking: Montageplaat, GMP en scharnieren, HHI, zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

SPECIFICATIES

Materiaal: Polyester
Kleurcode: RAL 7000
Afwerking: Glad
Kleur: Eekhoorngrijs

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte behuizing	Dikte afdekking	Aantal afdekschroeven
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte behuizing	Dikte afdekking	Aantal afdekschroeven
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE