

Profielen 19-inch, AVP



19-inch apparatuur kan eenvoudig worden gemonteerd in kasten voor wandmontage, zowel in de fabriek als in het veld, wanneer deze profielen worden gebruikt.

KENMERKEN

Beschrijving: Alleen voor kasten van 600 mm breed. Instelbare diepte met het AMG-accessoire. Bruikbare diepte tussen 19-inch profielen en buitendeur: 56 mm. Aangebracht op de scharniergegaten op het voorframe van de behuizing. Voor roestvrijstalen kasten is bewerking vereist.

Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd staal.

Verpakkingshoeveelheid: 1 paar met bevestigingsaccessoires.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Voltooien: Gegalvaniseerd
Materiaal: Zacht staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Rekeenheden	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
AVP0600	600mm	55mm	50mm	13U	Zacht staal	Nee
AVP1200	1200mm	55mm	50mm	26U	Zacht staal	Nee
AVP0800	800mm	55mm	50mm	17U	Zacht staal	Nee
AVP1000	1000mm	55mm	50mm	21U	Zacht staal	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE