

Rain Hood, ASST



Een regendak in roestvaststaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan worden gemonteerd als extra bescherming op roestvaststalen wandkasten. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druipstrip. Een machinale bewerking is vereist. Afmetingen van de kast worden verhoogd met: H: 60 mm, D: 20 mm en B: 20 mm.

Materiaal: AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: 1 regendak inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanvullende informatie: ASST is niet compatibel met 180° MMHS-scharnieren.

Inclusief schroef

SPECIFICATIES

Afwerking: Geborsteld

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Materiaal behuizing	Productserie
ASST103	59mm	1000mm	300mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
ASST103-316	59mm	1000mm	300mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
ASST123	59mm	1200mm	300mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
ASST123-316	59mm	1200mm	300mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
ASST124	59mm	1200mm	400mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
ASST124-316	59mm	1200mm	400mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
ASST042	59mm	400mm	210mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
ASST042-316	59mm	400mm	210mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
ASST062	59mm	600mm	210mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
ASST062-316	59mm	600mm	210mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
ASST063	59mm	600mm	300mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
ASST063-316	59mm	600mm	300mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
ASST083	59mm	800mm	300mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
ASST083-316	59mm	800mm	300mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
ASST084	59mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
ASST084-316	59mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE