

Regen-/ zonnedak, URH



Een polyester regendak biedt beschutting door middel van een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Extra bescherming voor buitengebruik. Boven in de kast kunnen ventilatiegaten geboord worden. Na montage blijft de beschermingsgraad IP 44 behouden.

Materiaal: Polyester versterkt met glasvezel.

Afwerking: RAL 7035.

Levering: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Regen-/ zonnedaken vereisen speciale wandmontagebeugels, UWB02. Vier bevestigingspunten zijn aangegeven in het bovenpaneel. Het regen-/ zonnedak kan niet gebruikt worden als behuizingen gekoppeld worden maar voor sommige combinaties is een regen-/ zonnedak op aanvraag leverbaar. Machinale bewerking vereist.

Rain hoods are not compatible with combined enclosures

If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used

When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44

Extra protection for outdoor use

Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure

Glass fibre reinforced polyester

1 piece with mounting accessories

Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02

Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel

The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required

Package quantity: 1 with mounting hardware

SPECIFICATIES

Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Polyester
Kleurcode:	RAL 7035
Afwerking:	Glad

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Snelle verzending
URH10032	53mm	1040mm	340mm	Polyester	Wandmontage	Nee
URH7532	53mm	790mm	340mm	Polyester	Wandmontage	Nee
URH5032	53mm	540mm	340mm	Polyester	Wandmontage	Nee
URH12532	53mm	1290mm	340mm	Polyester	Wandmontage	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE