

Verhoogde zijportieren, DNSR



Beschermt en bedekt connectoren en componenten die aan de zijkant van de behuizing zijn gemonteerd om belangrijke aansluitingen te beveiligen en te beschermen. Een connectorscheidingsplaat MM (optioneel) biedt een montagevlak voor connectoren. Bekabeling mogelijk van boven- naar onderkant met optionele kabelrails.

KENMERKEN

Omschrijving: A 200 mm brede afdekking met kabelingangen aan de boven- en onderkant. Geleverd met één wartelplaat en pakking. Gatenpatroon is gelijk aan het frame van de behuizing voor montage van kabeltrekontlastingsrails.

Materiaal: 2 mm.

Afwerking: Structuurpoedercoating, RAL 7035.

Bescherming: Voldoet aan IP55, Type 12 in combinatie met HPPG01.

Montagevereisten: Voeg een scheidingsplaat SPD of connectorscheidingsplaat MM toe voor montage van connectoren en scheiding van het zijcompartiment.

Aantal in verpakking: 1 stuk met montagemiddelen.

SPECIFICATIES

Dikte:	2mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Afwerking:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Snelle verzending
DNSR2006R5	2000mm	600mm	195mm	Zacht staal	Nee
DNSR2005R5	2000mm	500mm	195mm	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE