


Afdichtplaat met scharnierende kap, hoek van 90 graden



Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting. Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections.

KENMERKEN

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting

Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections

SPECIFICATIES

Kleurcode:	ANSI 61
Voltooien:	Gegalvaniseerd; Poedercoating
Kleur:	Grijs
Materiaal:	Zacht staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Type	Hoogte	Breedte	Dikte	Snelle verzending
F22LSAG	Afdichtplaat	64mm	64mm	1.9mm	Nee
F44LSAG	Afdichtplaat	102mm	102mm	1.9mm	Nee
F66LSAG	Afdichtplaat	152mm	152mm	1.9mm	Nee
F88LSAG	Afdichtplaat	203mm	203mm	1.9mm	Nee
F126LSAG	Afdichtplaat	305mm	152mm	1.9mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE