

Zijdelingse plinten van plaatstaal, PS



De extra ruimte gecreëerd door de sokkel wordt afgesloten met deze panelen, om de toegang tot deze zone te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Zijpanelen om de opening in de zijkant van de PF sokkel af te dichten. Dubbel gezette panelen voor een maximale sterkte. Voor een 200 mm hoge sokkel kunt u 2x een 100 mm hoog zijpaneel of 1x een 200 mm hoog zijpaneel gebruiken.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 2 panelen. Bevestigingsmateriaal meegeleverd met PF/PV.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5mm
Materiaal:	Zacht staal
Afwerking:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7022
Kleur:	Umbra Gray

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Snelle verzending
PS1030	100mm	300mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS1050	100mm	500mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS2050	200mm	500mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS1040	100mm	400mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS2040	200mm	400mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS1060	100mm	600mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS2060	200mm	600mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS1080	100mm	800mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS2080	200mm	800mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS2030	200mm	300mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS1100	100mm	999mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
PS2100	200mm	999mm	27mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE