


Eenvoudige ingang voor beschermingskabels voor wandgemonteerde behuizingen, CES



De rubberen kabelwartel is eenvoudig te monteren en de kabels en leidingen kunnen eenvoudig zonder gereedschap in een hoek worden doorgetrokken, waardoor de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Eenvoudige tule gefabriceerd in een rubberachtig materiaal. De installatie vereist geen gereedschap. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoer van een kabel of leiding. Je hebt altijd een ronde opening en een gewaarborgde IP. Hij is uitgerust met een sok die strak rond de kabel sluit en maakt het mogelijk om in de opening te worden verplaatst als een "joy-stick" zonder gevaar voor de IP waarde. Uitermate geschikt voor kabels die in een hoek aangebracht worden. Geschikt voor gaten in materialen van 0.5 tot 4.5 mm dik.

Materiaal: TPE (thermoplastisch rubber), halogeen vrij.

Temperatuurbestendigheid: -50 °C tot +125 °C.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness

SPECIFICATIES

- Kleur:

Lichtgrijs
- Kleurcode:


RAL 7035
- Afwerking:

Soepel
- Materiaal:

Thermoplastische elastomeer

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Hoogte (H)	Diameter	Kabeldiameterbereik
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE