


# Kleine ABS-aansluitkast, DABP



De reeks ABS-klemmenkasten, DABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

## INDUSTRIENORMEN

CE  
UKCA  
GOST  
IP

## KENMERKEN

Omschrijving: ABS behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen.

Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaanpakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 60°C.

Ontvlambaarheid: UL94 HB.

Beschermingsklasse: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Afwerking: RAL 7035.

Levering: Kastframe, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en afdekpluggen van polyamide.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

## SPECIFICATIES

**Materiaal:** ABS  
**Kleur:** Lichtgrijs  
**Afwerking:** Soepel

Table 1/1


| Catalogusnummer | Hoogte (H) | Breedte (W) | Diepte (D) | Max. montagediepte | Gewicht | Snelle verzending |
|-----------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------|-------------------|
| DABP080806GE    | 80mm       | 82mm        | 86mm       | 42mm               | 0.1kg   | Nee               |
| DABP080809GE    | 80mm       | 82mm        | 56mm       | 72mm               | 0.1kg   | Nee               |
| DABP081206GE    | 80mm       | 120mm       | 56mm       | 42mm               | 0.15kg  | Nee               |
| DABP081209GE    | 80mm       | 120mm       | 86mm       | 72mm               | 0.2kg   | Nee               |
| DABP081606GE    | 80mm       | 160mm       | 56mm       | 42mm               | 0.2kg   | Nee               |
| DABP081609GE    | 80mm       | 160mm       | 86mm       | 72mm               | 0.2kg   | Nee               |
| DABP121206GE    | 120mm      | 122mm       | 56mm       | 42mm               | 0.2kg   | Nee               |
| DABP121209GE    | 120mm      | 122mm       | 86mm       | 72mm               | 0.25kg  | Nee               |
| DABP121609GE    | 120mm      | 160mm       | 91mm       | 77mm               | 0.35kg  | Nee               |
| DABP122009GE    | 120mm      | 200mm       | 86mm       | 72mm               | 0.35kg  | Nee               |
| DABP152008GE    | 150mm      | 200mm       | 76mm       | 62mm               | 0.4kg   | Nee               |
| DABP050504GE    | 53mm       | 55mm        | 36mm       | 27.5mm             | 0.5kg   | Nee               |
| DABP162409GE    | 160mm      | 240mm       | 91mm       | 77mm               | 0.55kg  | Nee               |
| DABP162412GE    | 160mm      | 240mm       | 121mm      | 107mm              | 0.7kg   | Nee               |
| DABP050704GE    | 53mm       | 65mm        | 36mm       | 25mm               | 0.8kg   | Nee               |
| DABP233009GE    | 230mm      | 300mm       | 86mm       | 72mm               | 0.85kg  | Nee               |

| Catalogusnummer | Hoogte (H) | Breedte (W) | Diepte (D) | Max. montagediepte | Gewicht | Snelle verzending |
|-----------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------|-------------------|
| DABP233011GE    | 230mm      | 300mm       | 111mm      | 97mm               | 1kg     | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Klemmenkast met polycarbonaat deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**