

Zwenkraam in het midden gemonteerd, ESFM



Een zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur. Bovendien zorgt het voor extra ruimte voor bekabelingsdoeleinden, en voor een vergroting van de effectieve diepte voor apparatuur die worden bevestigd aan het zwenkraam.

KENMERKEN

Omschrijving: Zwenkraam, volledige hoogte, voor 19" componenten, zowel links- als rechtsscharnierend. Voor montage in vloerstaande koppelbare behuizingen. Slim ontworpen scharnieren die extra inbouwdiepte opleveren. Verstelbaar bovenscharnier voor het haaks monteren van het zwenkraam. Stevig W-vormig profiel voor zware apparatuur. Verzinkt frame voor directe aarding van de gemonteerde componenten. Volledige toegang tot de behuizingopening door de standaard gemonteerde 180° scharnieren. Gebruik voor montage de ondersteuningsrail ESFB. Dieptemontage en eenvoudige kabelrouting wordt bereikt door gebruik van montageplaat SFMP. Verstelbaar in diepte met stappen van 12.5 mm.

Maximale belasting: 1800 N, zwenkraam positioneert zichzelf.

Slot: 3 mm DIN + espagnolet-slot (andere sloten mogelijk).

Materiaal: 19" verzinkte profielen 2 mm verzinkt plaatstaal. Frame: verticale profielen, 2 mm en horizontaal profielen 3 mm.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 Zwenkraam inclusief 180° scharnieren.

Montagevoorschriften: ESFM voor 800 mm en 1000 mm brede vloerstaande koppelbare behuizingen. Gebruik ESFB voor montage in een vloerstaande koppelbare behuizing.

SPECIFICATIES

Dikte: 3mm
Materiaal: Zacht staal
Voltoeien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Rekeenheden	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Zacht staal	Nee
ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Zacht staal	Nee
ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Zacht staal	Nee
ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Zacht staal	Nee
ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE