

Compacte T-serie



Compacte airconditioners voor buitengebruik uit de T-serie hebben een compact vloeroppervlak om onroerend goed te minimaliseren en de capaciteit te maximaliseren. Dankzij het discrete ontwerp kunnen ze worden gecombineerd met een robuuste fabriek- of buitenomgeving. Elke unit is uitgerust met corrosiebestendige componenten, compressorverwarmingen en drukregelaars voor optimale prestaties in de buitenlucht.

INDUSTRIENORMEN

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

KENMERKEN

Compact formaat om onroerend goed te minimaliseren en de capaciteit te maximaliseren

Modellen voor 115, 230 en 460 VAC voedingsingang

Bedrijfstemperatuurbereik van het model voor gebruik buitenshuis van -40 F/-40 C tot 131 F/55 C.

UL-gecertificeerd om klanten tijd en geld te besparen met goedkeuringen van instanties (sommige modellen zijn door UL erkend)

Gelakte gegalvaniseerde of roestvrijstalen plaatmetalen kap voor ruige fabrieksomgevingen en buitenomgevingen

Betrouwbare mechanische thermostaat aan de behuizingszijde van de eenheid

Dubbele lucht movers aan de condensorzijde voor redundantie van de prestaties

Reinigbaar, herbruikbaar aluminium gaasfilter beschermt spoelen voor maximale koelprestaties

Opties voor externe en volledig inbouwmontage op veel modellen

Eenvoudig te monteren flenzen voor eenvoudige installatie

Elke unit functioneel getest vóór verzending

Standaard modellen met airconditioning voor gebruik buitenshuis zijn: Thermostaat, corrosiebestendige componenten, storingsschakelaar, compressorverwarming, drukregeling van de kop, behuizingsverwarming en koelmiddel R134A

Bevestigingsmiddelen, pakkingen en gebruikershandleiding meegeleverd met de eenheid

Item T150116G120 is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis

SPECIFICATIES

Dikte: 1.21mm

Table 1/1						
Catalogusnummer	Nominale capaciteit Btu/u.	Nominaal vermogen watt	Nominale spanning	Aantal fasen	Materiaal	Voltooien
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3

Catalogusnummer	Nominale capaciteit Btu/u.	Nominaal vermogen watt	Nominalespanning	Aantal fasen	Materiaal	Voltooien
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Zacht staal	Poedercoating
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Zacht staal	Poedercoating
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Zacht staal	Poedercoating
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Roestvrij staal 304	Geborsteld nr. 3

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

*Refereer het specificatieblad voor volledige productspecificaties, prestatiecurves en gedetailleerde tekeningen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE