

Universele stroomrailsteun, WO60



Stroomrailsteun waarmee een veilig en eenvoudig te gebruiken systeem kan worden gecreëerd met een afstand van 60 mm tussen stroomrailsystemen.

INDUSTRIENORMEN

GL

DNV-GL

KENMERKEN

Omschrijving: Universele stroomrailsteun, 3/4-polig met interne schroefgaten, geleverd zonder eindkap.

Nominale spanning: 690 V.

Nominale frequentie: 50/60 Hz.

Nominale isolatie frequentie U_i : 1000 V.

Nominale stootspanning U_{imp} : 8 kV.

Goedkeuringen: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 8 kV

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal
01485	20mm	242mm	51mm	Kunststof, Staal	IEC-algemene accessoires	Kunststof, Staal
01495	20mm	191mm	50mm	Kunststof, Staal	IEC-algemene accessoires	Kunststof, Staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE