


Geventileerd legbord | Vloerstaande kasten, SHC



Dit legbord kan worden versteld in de hoogte en zorgt voor verdere montagemogelijkheden, vooral voor zware componenten die niet verticaal kunnen worden bevestigd. Het is voorzien van ventilatieopeningen, die zorgen voor voldoende luchtcirculatie in de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Rechtstreeks gemonteerd op het frame van de behuizing.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Maximale belasting: 500 N.

Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Breedte montageplaat	Max. montagediepte	Materiaal behuizing
SHC0606	25mm	600mm	600mm	509mm	555mm	Plaatstaal
SHC0806	25mm	800mm	600mm	709mm	555mm	Plaatstaal
SHC0809	25mm	800mm	900mm	709mm	855mm	Plaatstaal
SHC0808	25mm	800mm	800mm	709mm	755mm	Plaatstaal
SHC0608	25mm	600mm	800mm	509mm	755mm	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE