


Geventileerde bovenste kabelafdekking, CRB



Op deze dakplaat kunnen maximaal vier ventilatoren worden gemonteerd, wat betekent dat de behuizing kan worden gekoeld in incrementele stappen, afhankelijk van het aantal aangebrachte ventilatoren. Door de op de kabelopeningen aangebrachte borstels kunnen eenvoudig kabels van verschillende diameters worden geïnstalleerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor kabeldoorvoer op drie zijden in combinatie met ventilatiegaten. Openingen zijn voorzien van borstelstrips. Voor afsluitplaten DFC of binnenmontage van (maximaal 4) DFN01 ventilatoren.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk, met borstelstrips en bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Gebruik DFN ventilatoren of DFC afdichtplaten.

The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time

It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly

The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required

For cable entry on three sides in combination with ventilation

Cable openings provided with brushes

To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans

Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Afwerking:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Aantal kabelingen	Materiaal behuizing	Snelle verzending
CRB0808R5	17mm	800mm	800mm	6	Zacht staal	Nee
CRB0806R5	17mm	800mm	600mm	4	Zacht staal	Nee
CRB0608R5	17mm	600mm	800mm	6	Zacht staal	Nee
CRB0606R5	17mm	600mm	600mm	4	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE