

Ventilator, DFN



De behuizing kan in kleine stappen worden afgekoeld met deze ventilator met hoge luchtstroom, die in of bovenop de behuizing kan worden gemonteerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Twee ventilatorversies: DFN01 voor montage van onderkant, DFN02 voor montage van bovenaf, zodat de luchtstroom altijd naar boven gaat. Voorzien van extra aansluiting voor een thermostaat.

Volt: 220-240 VAC.

Lucht circulatie: 160 m³/h.

Vermogen van de ventilator: 19 Watt.

Verpakkingseenheid: 1 set, inclusief vingerbescherming en bevestigingsschroeven.

Opmerking: Voor gemakkelijke bedrading, gebruik bedradingskit DFN61.

SPECIFICATIES

Kleur: Zwartgrijs
Materiaal: Kunststof
Afwerking: Glad mat

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Montage	Nominale spanning	Luchtstroom
DFN02	119mm	119mm	42mm	Bovenkant	220V	160m³/h
DFN01	119mm	119mm	42mm	Binnen	220V	160m³/h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Wanneer ventilatiegaten niet gebruikt worden kunnen deze worden gedicht met DFC afdichtplaten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE