

Ventilatiedakframe | Vloerstaande kasten, CVR

De ventilatiedakplaat biedt een voordelige natuurlijke ventilatie en houdt insecten en stof buiten.



KENMERKEN

Omschrijving: Verhoogd dakframe met 2,5 mm ventilatiesleuven en filtermateriaal.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal. Filter materiaal: EU 4 overeenkomstig DIN 24185.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Temperatuurbestendigheid: 100°C.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 31 | TYPE 1.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagebouten en ventilatiefilter.

Opmerking: Verhoogd de behuizing met 40 mm.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleurcode: RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing	Snelle verzending
CVR0505R5	58mm	500mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0603R5	58mm	600mm	300mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0604R5	58mm	600mm	400mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0605R5	58mm	600mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0606R5	58mm	600mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0608R5	58mm	600mm	800mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0803R5	58mm	800mm	300mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0804R5	58mm	800mm	400mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0805R5	58mm	800mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0806R5	58mm	800mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0808R5	58mm	800mm	800mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR0809R5	58mm	800mm	900mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1003R5	58mm	1000mm	300mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1004R5	58mm	1000mm	400mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1005R5	58mm	1000mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1006R5	58mm	1000mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing	Snelle verzending
CVR1008R5	58mm	1000mm	800mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1203R5	58mm	1200mm	300mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1204R5	58mm	1200mm	400mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1205R5	58mm	1200mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1206R5	58mm	1200mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1208R5	58mm	1200mm	800mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1604R5	58mm	1600mm	400mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1605R5	58mm	1600mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee
CVR1606R5	58mm	1600mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE