

Verticale montageprofielen, AVB



Deze montageprofielen bieden extra montagemogelijkheden. Dit verhoogt de flexibiliteit voor het monteren van accessoires en elektrische componenten.

KENMERKEN

Omschrijving: Wordt gebruikt voor de montage in volledige- en deelhoogte zwenkramen. De SFBP wordt direct gemonteerd op de AVB. Uitgevoerd met 25 mm gatenpatroon. Voor andere doeleinden kunnen CNM kooimoeren worden gebruikt. Gemonteerd in de scharniergaten van het voorste frame van de kast. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.

Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 paar, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Voltooien: Gegalvaniseerd
Materiaal: Zacht staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
AVB1000	1000mm	86mm	21mm	Zacht staal	Nee
AVB1400	1400mm	86mm	21mm	Zacht staal	Nee
AVB0600	600mm	86mm	21mm	Zacht staal	Nee
AVB1200	1200mm	86mm	21mm	Zacht staal	Nee
AVB0800	800mm	86mm	21mm	Zacht staal	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE