

Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Upper Component



Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.

The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.

KENMERKEN

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Diameter (Ø)	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)	Hoogte 1 (H1)
RBWS2468	Grafiet	58 mm	159 mm	114 mm	76 mm	273mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte 2 (H2)
RBWS2468	102mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


RBWS2468 pouring basins require one RBW350 and one RBW734 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (sold separately).

Contact nVent LENTON for assistance in sleeve selection.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE