


CFF conische inschroefplug voor A12-, A22- en A32K-koppelingen



KENMERKEN

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICATIES


Table 1/2						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter (Ø)
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	36 mm	#11	35M	95 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	28 mm	#9	30M	75 mm
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	22 mm	#7		75 mm
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	32 mm	#10		95 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter (Ø)
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	25 mm	#8	25M	75 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	50 mm			95 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	30 mm			75 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Kleur
EL36CFF	153925	18 mm	Blauw
EL28CFF	153900	18 mm	Zwart
EL22CFF	153880	18 mm	Blauw
EL32CFF	153920	18 mm	Geel
EL25CFF	153890	18 mm	Rood
EL40CFF	153930	18 mm	Groen
EL50CFF	154980	18 mm	Zwart
EL30CFF	153910	18 mm	Wit

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE