

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



KENMERKEN

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)
EL10CPPS	153600	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	10 mm	#3		17 mm
EL12CPPS	153610	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	12 mm	#4	10M	17 mm
EL14CPPS	153620	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	14 mm			22 mm
EL16CPPS	153630	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	16 mm	#5	15M	22 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)
EL18CPPS	153640	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	18 mm			27 mm
EL20CPPS	153650	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	20 mm	#6	20M	27 mm
EL22CPPS	153660	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	22 mm	#7		33 mm
EL25CPPS	153670	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	25 mm	#8	25M	33 mm
EL28CPPS	153680	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	28 mm	#9	30M	37 mm
EL30CPPS	153690	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	30 mm			37 mm
EL32CPPS	153700	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	32 mm	#10		42 mm
EL40CPPS	153710	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	40 mm			52 mm
EL50TCPPS	154970	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	50 mm			64 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Kleur
EL10CPPS	153600	15 mm	Geel
EL12CPPS	153610	15 mm	Rood
EL14CPPS	153620	15 mm	Groen
EL16CPPS	153630	15 mm	Zwart
EL18CPPS	153640	15 mm	Wit

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Kleur
EL20CPPS	153650	15 mm	Geel
EL22CPPS	153660	18 mm	Blauw
EL25CPPS	153670	18 mm	Rood
EL28CPPS	153680	18 mm	Zwart
EL30CPPS	153690	18 mm	Wit
EL32CPPS	153700	18 mm	Geel
EL40CPPS	153710	18 mm	Groen
EL50TCPPS	154970	18 mm	Zwart

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE