

Aansluiting voor einduitlijning



End alignment fittings properly locate the sleeve onto the reinforcing steel. The fittings also retain the packing materials and hold them in place, which helps ensure a leak-free installation.

KENMERKEN

Durable, re-usable and long lasting

Easily replaced if damaged

Split-collar design allows for easy installation and removal

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Hoogte (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBM2974100U	20 mm	#6	20M	64 mm	70 mm	36 mm
RBM2974125X	20 mm	#6	20M	64 mm	70 mm	39 mm
RBM2870100A	22 mm	#7		64 mm	70 mm	42 mm
RBM2886112C	25 mm	#8	25M	64 mm	70 mm	49 mm
RBM2886150D	25 mm	#8	25M	64 mm	70 mm	55 mm
RBM2748100D	28 mm	#9	30M	64 mm	70 mm	55 mm


Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Hoogte (H)	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBM275075E	32 mm	#10		64 mm	70 mm	58 mm
RBM2767100E	28 mm	#9	30M	64 mm	70 mm	58 mm
RBM266785F	36 mm	#11	35M	64 mm	76 mm	65 mm
RBM2669100H	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	74 mm
RBM2669125J	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	77 mm
RBM266975G	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	76 mm
RBM2671100M	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	96 mm
RBM2671125N	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	99 mm
RBM267150K	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267156K	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267885K	43 mm	#14	45M	64 mm	102 mm	87 mm
RBM2687126G	36 mm	#11	35M	64 mm	86 mm	71 mm
RBM2750125F	32 mm	#10		64 mm	76 mm	65 mm
RBM2759K	36 mm	#11	35M	64 mm	102 mm	87 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Diameter 2 is the mating surface for the outside diameter of the appropriate sleeve.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE