


Horizontal gietbassin, vullen bovenkant, uitgeschoven



Extended top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

KENMERKEN

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPECIFICATIES

Materiaal: Grafiet

Table 1/1

Catalogusnummer	Diameter (Ø)	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)	Hoogte 1 (H1)	Hoogte 2 (H2)
RBHA9735U	35 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	92mm
RBHA6037F	64 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA9735X	38 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	92mm
RBHA9740A	41 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	102mm
RBHA7037J	76 mm	178 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm

Catalogusnummer	Diameter (Ø)	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)	Hoogte 1 (H1)	Hoogte 2 (H2)
RBHA9740C	48 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	102mm
RBHA9037M	95 mm	229 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA6050E	57 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	127mm
RBHA6050F	64 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	127mm


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

RBHA pouring basins require one RBM2890S pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE