

nVent LENTON Sleeve-koppeling



The nVent LENTON Speed Sleeve splice is a proven, quick and economical method of making compression-only splices in steel reinforced concrete projects. The system is designed to allow compressive loads to be transferred by aligning square cut reinforcing steel bar ends.

nVent LENTON Speed Sleeve is simple and easy to install. The small dimensions of the sleeve generally eliminate the need for additional concrete cover on the reinforcing steel because the sleeve is typically thinner than the column stirrups.

KENMERKEN

Bars can be individually secured

Fast, one-man installation

Requires only a lightweight ratchet wrench to install

Can be used on bundled bars

Self supporting; no tack welding is needed

Transition splices can be made using simple adaptor inserts

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Lengte (L)	Breedte (W)
RBW26810	145535	32 mm	#10		154mm	67 mm
RBW2687	145500	22 mm	#7		152mm	64 mm
RBW2686	145495	20 mm	#6	20M	154mm	54 mm
RBW2689	145520	28 mm	#9	30M	154mm	63 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Lengte (L)	Breedte (W)
RBW2688	145510	25 mm	#8	25M	154mm	55 mm
RBW26814		43 mm	#14	45M	280mm	77 mm
RBW26850	145555	50 mm			300mm	89 mm
RBW26840MM	145550	40 mm			280mm	74 mm
RBW26818	145560	57 mm	#18	55M	305mm	92 mm
RBW26811	145540	36 mm	#11	35M	203mm	67 mm

Table 2/2						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte socket (SW)	Aantal bouten	Gewicht van de eenheid	Pakkethoeveelheid
RBW26810	145535	47 mm	16mm	4	0.28 kg	20
RBW2687	145500	45 mm	16mm	3	0.53 kg	20
RBW2686	145495	37 mm	16mm	3	0.54 kg	20
RBW2689	145520	45 mm	16mm	3	0.59 kg	20
RBW2688	145510	42 mm	16mm	3	0.59 kg	20
RBW26814		52 mm	16mm	4	1.38 kg	10
RBW26850	145555	64 mm	16mm	4	1.6 kg	
RBW26840MM	145550	52 mm	16mm	4	1.35 kg	10
RBW26818	145560	69 mm	16mm	4	2.29 kg	10
RBW26811	145540	54 mm	16mm	4	0.91 kg	20


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

nVent LENTON Speed Sleeve is a compression-only splicing system. It should never be used for tension applications.

Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the installation instructions.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE