


P14 Position Coupler, roestvrij staal



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

KENMERKEN

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

SPECIFICATIES

Afwerking:	Gewoon
Materiaal:	Roestvrij staal Duplex 2205 (en 1,4462)
Afstelling koppeling:	Standaard

Table 1/2

Catalogusnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)
EL12P14LSSN	12 mm	#4	10M	25 mm	98 mm	105 mm
EL20P14LSSN	20 mm	#6	20M	35 mm	152 mm	163 mm
EL16P14LSSN	16 mm	#5	15M	30 mm	112 mm	119 mm
EL25P14LSSN	25 mm	#8	25M	45 mm	169 mm	180 mm
EL32P14LSSN	32 mm	#10		60 mm	192 mm	203 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Stangdiepte (BD)	Tussenruimte stang 1 (BG1)	Tussenruimte stang 2 (BG2)	Koppelingshuis (CB)	Gewicht eenheid
EL12P14LSSN	19mm	60mm	67mm	46mm	0.26 kg
EL20P14LSSN	35mm	82mm	93mm	76mm	0.36 kg
EL16P14LSSN	24mm	64mm	71mm	54mm	0.44 kg
EL25P14LSSN	40mm	89mm	100mm	86mm	1.32 kg
EL32P14LSSN	45mm	102mm	113mm	96mm	2.72 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE