

T-Series Vertical Installation Equipment



T-Series vertical installation equipment kits contain the following: Pouring basin frame, crucible frame set (crucible chain assembly, crucible extension, crucible cover), two end alignment fittings and a bottom support clamp. Installation equipment kits contain components that are long lasting and often interchangeable with other sizes. Ordering installation equipment kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

KENMERKEN

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are designed for an extended life

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada
RBW7395V	Staal, Graphite	16 mm	#5	15M
RBW7396V	Staal, Graphite	20 mm	#6	20M
RBW7397V	Staal, Graphite	22 mm	#7	
RBW7398V	Staal, Graphite	25 mm	#8	25M
RBW7399V	Staal, Graphite	28 mm	#9	30M
RBW73910V	Staal, Graphite	32 mm	#10	
RBW73911V	Staal, Graphite	36 mm	#11	35M


Catalogusnummer	Materiaal	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada
RBW73914V	Staal, Graphite	43 mm	#14	45M
RBW73918V	Staal, Graphite	57 mm	#18	55M

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Components can also be purchased separately: (1) Pouring Basin Frame, (2) Crucible Chain Assembly, (3) Crucible Extension, (4) Crucible Cover, (5) End Alignment Fitting, and (6) Bottom Support Clamp.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE