

T-Series Vertical Sleeve



KENMERKEN

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFICATIES

Afwerking: Onbewerkt

Materiaal: Staal

100% Amerikaanse inhoud: Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Huls	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBT5101A	Standaardlengte	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT6101A	Standaardlengte	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012A	Uitgebreide lengte	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT7101A	Standaardlengte	22 mm	#7		41 mm	29 mm

Catalogusnummer	Huls	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBT61011A	Uitgebreide lengte	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT61012A	Uitgebreide lengte	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT8101A	Standaardlengte	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101A	Standaardlengte	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT81011A	Uitgebreide lengte	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT1091A	Standaardlengte	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT91011A	Uitgebreide lengte	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT91012A	Uitgebreide lengte	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT10911A	Uitgebreide lengte	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011A	Uitgebreide lengte	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012A	Uitgebreide lengte	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT11101A	Standaardlengte	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018A	Uitgebreide lengte	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917A	Standaardlengte	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBW4117A	Standaardlengte	40 mm			73 mm	51 mm
RBT141011A	Uitgebreide lengte	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT141012A	Uitgebreide lengte	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT14101A	Standaardlengte	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm

Catalogusnummer	Huls	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBW45510A	Uitgebreide lengte	50 mm			60 mm	60 mm
RBW4558A	Standaardlengte	50 mm			86 mm	60 mm
RBT18911A	Uitgebreide lengte	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT1891A	Standaardlengte	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Gewicht eenheid
RBT5101A	102 mm	51 mm	0.45 kg
RBT6101A	127 mm	64 mm	0.63 kg
RBT51012A	152 mm	76 mm	0.68 kg
RBT7101A	127 mm	64 mm	0.69 kg
RBT61011A	152 mm	76 mm	0.76 kg
RBT61012A	178 mm	89 mm	0.88 kg
RBT8101A	127 mm	64 mm	0.98 kg
RBT9101A	127 mm	64 mm	1.14 kg
RBT81011A	152 mm	76 mm	1.38 kg
RBT1091A	140 mm	70 mm	1.34 kg
RBT91011A	152 mm	76 mm	1.37 kg
RBT91012A	178 mm	89 mm	1.6 kg
RBT10911A	165 mm	83 mm	1.59 kg


Catalogusnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Gewicht eenheid
RBT111011A	178 mm	89 mm	2.25 kg
RBT111012A	203 mm	102 mm	2.57 kg
RBT11101A	152 mm	76 mm	1.93 kg
RBT121018A	203 mm	102 mm	3.27 kg
RBT12917A	178 mm	89 mm	2.86 kg
RBW4117A	178 mm	89 mm	2.99 kg
RBT141011A	203 mm	102 mm	3.62 kg
RBT141012A	229 mm	114 mm	4.07 kg
RBT14101A	178 mm	89 mm	3.17 kg
RBW45510A	254 mm	127 mm	5.81 kg
RBW4558A	203 mm	102 mm	4.63 kg
RBT18911A	254 mm	127 mm	7.24 kg
RBT1891A	229 mm	114 mm	6.51 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE