

Koperen aardingsplaat

Energiebedrijven



DIAGRAMMEN



KENMERKEN

Zorgt voor een grote oppervlakte om de stroom naar de aarde af te leiden

Leverbaar in verschillende maten en pigtailconfiguraties

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte	Krulstaartaansluiting	Dikte
710190	710190	600 mm	Geen	1.50 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Aardingsplaat elektrode	
C	Materiaal	C: Koper (C11000)
E	Krulstaartaansluiting	C: Continu (2 x 'L J' ERICO CADWELD-verbinding) E: Uiteinde ('L J' ERICO CADWELD-verbindingsmethode) N: Geen pigtail
A	Plaatdiktecode (fabriekstolerantie)	A: 1/32" (min. voor bliksem – Cu) B: 1/16" (min. voor elektrische voeding – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (min. voor elektrische voeding – staal) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Plaatbreedtecode	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Plaatlengtecode (inches) (minimaal 3 cijfers)	
1L*	Pigtailbekabeling (ERICO kabelcode)	
024*	Pigtail lengte (inches)	
(T)*	Vertind	

* Leeg als geen

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE