


Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W

Power Utilities

CATALOGUSNUMMER

21630-696



KENMERKEN

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Kastdeur

Productfamilie: Varistar CP

Type: Dubbele glazen deur

Type vergrendeling: 3-punts vergrendeling

Kleur: Zwart grijs

Kleurcode: RAL 7021

Rekhoogte: 47 U

Hoogte: 2200 mm

Breedte: 600 mm

Beschermingsgraad: IP20

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE