






**Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Shielded,
Plain Cover, 1 Connector, 6 U, 10 HP, 227 mm**

Power Utilities

CATALOGUSNUMMER

24813-960



Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats; with plain covers; rear panel with one cutout for one connector.



KENMERKEN

Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Extruded side panels with groove to right and left, to insert a PCB (board position in accordance with standard in left side panel only)

Plain cover plates

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Cassette

Type: Frame Type plug-in units PRO

Type handvat: Trapezoid

Rekhoogte: 6 U

Rekbreedte: 10 HP

Diepte: 227 mm

EMC-afscherming: Ja

Type pakking: Textile

Type achterpaneel: Uitschakeling van één connector

Type afdekplaat: Afdekplaat zonder perforatie

Materiaal: Aluminium

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geanodiseerd

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Guide rails, 2 rear panel retainers and PCB fixing for slot 1 and one slot 2 are already included. Where additional PCBs without rearward connectors are to be fitted, guide rail (part no. 24812-101) and 'PCB fixing from slot 2' (part no. 24812-301 + screw, part no. 24560-178) are also required.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE