


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel

Power Utilities



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Perforation degree 58%

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Diepte	Pakkethoeveelheid	Productfamilie	Producttype	Rekbreedte	Type
24568-036	277.75 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	84 HP	Geperforeerd
24568-012	295 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	84 HP	Geperforeerd
24568-008	235 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	84 HP	Geperforeerd

Catalogusnummer	Diepte	Pakkethoeveelheid	Productfamilie	Producttype	Rekbreedte	Type
24568-032	275 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	84 HP	Geperforeerd
24568-004	175 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	84 HP	Geperforeerd
24568-016	295 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	84 HP	Geperforeerd
24568-020	355 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	84 HP	Geperforeerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Werkt met	Verpakkingseenheid	Koppel
24568-036	Subracks	Paar	2.1 N·m
24568-012	Subracks	Paar	2.1 N·m
24568-008	Subracks	Paar	2.1 N·m
24568-032	Subracks	Paar	2.1 N·m
24568-004	Subracks	Paar	2.1 N·m
24568-016	Subracks	Paar	2.1 N·m
24568-020	Subracks	Paar	2.1 N·m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE