

Front Panel, Anodized, Unshielded, Screw Assembly

Power Utilities

Anodized front panel, unshielded version, Al, 2.5 mm.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, anodized

SPECIFICATIES

Table 1/3						
Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30807-416	2 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-494	3 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30807-506	3 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-596	4 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-764	6 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-771	6 U	63 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-776	6 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30808-067	3 U	63 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30810-432	3 U	2 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30818-741	6 U	2 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30807-481	3 U	4 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-482	3 U	6 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-483	3 U	10 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-484	3 U	8 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-485	3 U	12 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-487	3 U	21 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-496	3 U	28 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-501	3 U	14 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-508	3 U	3 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-509	3 U	7 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30807-510	3 U	5 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-778	6 U	4 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-777	6 U	5 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-752	6 U	6 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-753	6 U	10 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-755	6 U	12 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-757	6 U	21 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-758	6 U	14 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30807-766	6 U	28 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-779	6 U	8 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-780	6 U	16 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-833	6 U	7 HP		Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal	Producttype
30807-416	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	84 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-494	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-506	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal	Producttype
30807-596	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	172.9 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-764	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-771	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-776	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30808-067	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30810-432	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30818-741	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-481	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-482	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-483	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-484	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-485	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-487	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-496	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal	Producttype
30807-501	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-508	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-509	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-510	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-778	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-777	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-752	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-753	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-755	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-757	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-758	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-766	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-779	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel
30807-780	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal	Producttype
30807-833	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium	Voorpaneel

Table 3/3

Catalogusnummer	Type	Breedte	Certificeringen
30807-416	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
30807-494	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	RoHS
30807-506	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
30807-596	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	
30807-764	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	RoHS
30807-771	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm	RoHS
30807-776	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
30808-067	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm	RoHS
30810-432	Voorpaneel zonder handgreep	9.8 mm	RoHS
30818-741	Voorpaneel zonder handgreep	9.8 mm	RoHS
30807-481	Voorpaneel zonder handgreep	20 mm	RoHS
30807-482	Voorpaneel zonder handgreep	30.1 mm	RoHS
30807-483	Voorpaneel zonder handgreep	50.5 mm	RoHS
30807-484	Voorpaneel zonder handgreep	40.3 mm	RoHS
30807-485	Voorpaneel zonder handgreep	60.6 mm	RoHS

Catalogusnummer	Type	Breedte	Certificeringen
30807-487	Voorpaneel zonder handgreep	106.3 mm	RoHS
30807-496	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	RoHS
30807-501	Voorpaneel zonder handgreep	70.8 mm	RoHS
30807-508	Voorpaneel zonder handgreep	14.9 mm	RoHS
30807-509	Voorpaneel zonder handgreep	35.2 mm	RoHS
30807-510	Voorpaneel zonder handgreep	25 mm	RoHS
30807-778	Voorpaneel zonder handgreep	20 mm	RoHS
30807-777	Voorpaneel zonder handgreep	25 mm	RoHS
30807-752	Voorpaneel zonder handgreep	30.1 mm	RoHS
30807-753	Voorpaneel zonder handgreep	50.5 mm	RoHS
30807-755	Voorpaneel zonder handgreep	60.6 mm	RoHS
30807-757	Voorpaneel zonder handgreep	106.3 mm	RoHS
30807-758	Voorpaneel zonder handgreep	70.8 mm	RoHS
30807-766	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	RoHS
30807-779	Voorpaneel zonder handgreep	40.3 mm	RoHS
30807-780	Voorpaneel zonder handgreep	80.9 mm	RoHS
30807-833	Voorpaneel zonder handgreep	35.2 mm	RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE