

Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded

Power Utilities



Front Panel, anodized with untreated edges, unshielded. The panels enable mounting on horizontal rails.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, clear anodized, untreated edges

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Afwerking voorzijde
30818-271	2 U	84 HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-310	3 U	42 HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Afwerking voorzijde
30818-331	3 U	63 HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-352	3 U	84 HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-434	4 U	84 HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-556	6 U	42 HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-577	6 U	63 HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-598	6 U	84 HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30810-433	3 U	2 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-747	6 U	2 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-272	3 U	3 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-273	3 U	4 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-274	3 U	5 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-275	3 U	6 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-276	3 U	7 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-277	3 U	8 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-279	3 U	10 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-281	3 U	12 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-282	3 U	14 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-284	3 U	16 HP		Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Afwerking voorzijde
30818-289	3 U	21 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-296	3 U	28 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-517	6 U	3 HP		Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-518	6 U	4 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-519	6 U	5 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-520	6 U	6 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-521	6 U	7 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-522	6 U	8 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-524	6 U	10 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-526	6 U	12 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-528	6 U	14 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-530	6 U	16 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-535	6 U	21 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-542	6 U	28 HP	5	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
30818-271	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	84 mm	Aluminium
30818-310	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
30818-331	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-352	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-434	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	172.9 mm	Aluminium
30818-556	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-577	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-598	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30810-433	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-747	Geanodiseerd	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-272	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-273	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-274	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-275	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-276	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-277	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
30818-279	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-281	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-282	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-284	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-289	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-296	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4 mm	Aluminium
30818-517	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-518	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-519	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-520	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-521	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-522	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-524	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-526	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
30818-528	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-530	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-535	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium
30818-542	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte	Certificeringen
30818-271	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
30818-310	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	RoHS
30818-331	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm	RoHS
30818-352	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
30818-434	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
30818-556	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	RoHS
30818-577	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm	RoHS
30818-598	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
30810-433	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	9.8 mm	RoHS
30818-747	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	9.8 mm	RoHS
30818-272	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	14.9 mm	RoHS
30818-273	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	20 mm	RoHS

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte	Certificeringen
30818-274	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	25 mm	RoHS
30818-275	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	30.1 mm	RoHS
30818-276	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	35.2 mm	RoHS
30818-277	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	40.3 mm	RoHS
30818-279	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	50.5 mm	RoHS
30818-281	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	60.6 mm	RoHS
30818-282	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	70.8 mm	RoHS
30818-284	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	80.9 mm	
30818-289	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	106.3 mm	RoHS
30818-296	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	RoHS
30818-517	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	14.9 mm	
30818-518	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	20 mm	RoHS
30818-519	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	25 mm	RoHS
30818-520	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	30.1 mm	RoHS
30818-521	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	35.2 mm	RoHS
30818-522	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	40.3 mm	RoHS
30818-524	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	50.5 mm	RoHS
30818-526	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	60.6 mm	RoHS

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte	Certificeringen
30818-528	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	70.8 mm	RoHS
30818-530	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	80.9 mm	RoHS
30818-535	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	106.3 mm	RoHS
30818-542	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE