

# Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

## Power Utilities

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

### SPECIFICATIES

Table 1/3

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Pakkethoeveelheid | Type handvat | Montage                      | Afwerking voorzijde |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 30838-123       | 3 U       | 84 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-204       | 6 U       | 84 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Pakkethoeveelheid | Type handvat | Montage                      | Afwerking voorzijde |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 30847-465       | 4 U       | 84 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-469       | 5 U       | 84 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-461       | 2 U       | 84 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-081       | 3 U       | 42 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-102       | 3 U       | 63 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-162       | 6 U       | 42 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-183       | 6 U       | 63 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-459       | 2 U       | 42 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-460       | 2 U       | 63 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-463       | 4 U       | 42 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-464       | 4 U       | 63 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-467       | 5 U       | 42 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-468       | 5 U       | 63 HP      | 1                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-458       | 2 U       | 28 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-470       | 3 U       | 2 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-067       | 3 U       | 28 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-043       | 3 U       | 4 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-044       | 3 U       | 5 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Pakkethoeveelheid | Type handvat | Montage                      | Afwerking voorzijde |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 30838-045       | 3 U       | 6 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-046       | 3 U       | 7 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-047       | 3 U       | 8 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-049       | 3 U       | 10 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-051       | 3 U       | 12 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-053       | 3 U       | 14 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-055       | 3 U       | 16 HP      |                   | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-060       | 3 U       | 21 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-471       | 3 U       | 3 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-476       | 4 U       | 4 HP       | 5                 |              | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-462       | 4 U       | 28 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-124       | 6 U       | 4 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-466       | 5 U       | 28 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-125       | 6 U       | 5 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-126       | 6 U       | 6 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-127       | 6 U       | 7 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-128       | 6 U       | 8 HP       | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-130       | 6 U       | 10 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Pakkethoeveelheid | Type handvat | Montage                      | Afwerking voorzijde |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 30838-132       | 6 U       | 12 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-134       | 6 U       | 14 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-136       | 6 U       | 16 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-141       | 6 U       | 21 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30838-148       | 6 U       | 28 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-480       | 9 U       | 8 HP       | 5                 |              | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-482       | 9 U       | 10 HP      | 5                 |              | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-484       | 9 U       | 12 HP      | 5                 |              | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |
| 30847-556       | 9 U       | 84 HP      | 5                 | Geen         | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Afwerking achterzijde | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte   | Materiaal |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 30838-123       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-204       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30847-465       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 172.9 mm | Aluminium |
| 30847-469       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 217.4 mm | Aluminium |
| 30847-461       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 84 mm    | Aluminium |
| 30838-081       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |

| Catalogusnummer | Afwerking achterzijde | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte   | Materiaal |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 30838-102       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-162       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-183       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30847-459       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 84 mm    | Aluminium |
| 30847-460       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 84 mm    | Aluminium |
| 30847-463       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 172.9 mm | Aluminium |
| 30847-464       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 172.9 mm | Aluminium |
| 30847-467       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 217.4 mm | Aluminium |
| 30847-468       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 217.4 mm | Aluminium |
| 30847-458       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 84 mm    | Aluminium |
| 30847-470       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-067       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-043       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-044       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |

| Catalogusnummer | Afwerking achterzijde | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte   | Materiaal |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 30838-045       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-046       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-047       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-049       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-051       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-053       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-055       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30838-060       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30847-471       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4 mm | Aluminium |
| 30847-476       | Geleidend             | Nee               |                                 | Nee             | 395.1 mm | Aluminium |
| 30847-462       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 172.9 mm | Aluminium |
| 30838-124       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30847-466       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 217.4 mm | Aluminium |
| 30838-125       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |

| Catalogusnummer | Afwerking achterzijde | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte   | Materiaal |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 30838-126       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-127       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-128       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-130       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-132       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-134       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-136       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-141       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30838-148       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8 mm | Aluminium |
| 30847-480       | Geleidend             | Nee               |                                 | Nee             | 395.1 mm | Aluminium |
| 30847-482       | Geleidend             | Nee               |                                 | Nee             | 395.1 mm | Aluminium |
| 30847-484       | Geleidend             | Nee               |                                 | Nee             | 395.1 mm | Aluminium |
| 30847-556       | Geleidend             | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 395.1 mm | Aluminium |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Producttype | Type                        | Breedte  | Certificeringen |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 30838-123       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 426.4 mm | RoHS            |

| Catalogusnummer | Producttype | Type                        | Breedte  | Certificeringen |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 30838-204       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 426.4 mm | RoHS            |
| 30847-465       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 426.4 mm | RoHS            |
| 30847-469       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 426.4 mm |                 |
| 30847-461       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 426.4 mm | RoHS            |
| 30838-081       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 213 mm   | RoHS            |
| 30838-102       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 319.7 mm | RoHS            |
| 30838-162       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 213 mm   | RoHS            |
| 30838-183       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 319.7 mm | RoHS            |
| 30847-459       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 213 mm   |                 |
| 30847-460       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 319.7 mm |                 |
| 30847-463       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 213 mm   | RoHS            |
| 30847-464       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 319.7 mm | RoHS            |
| 30847-467       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 213 mm   |                 |
| 30847-468       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 319.7 mm |                 |
| 30847-458       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 141.9 mm |                 |
| 30847-470       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 9.8 mm   | RoHS            |
| 30838-067       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 141.9 mm | RoHS            |
| 30838-043       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 20 mm    | RoHS            |

| Catalogusnummer | Producttype | Type                        | Breedte  | Certificeringen |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 30838-044       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 25 mm    | RoHS            |
| 30838-045       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 30.1 mm  | RoHS            |
| 30838-046       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 35.2 mm  | RoHS            |
| 30838-047       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 40.3 mm  | RoHS            |
| 30838-049       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 50.5 mm  | RoHS            |
| 30838-051       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 60.6 mm  | RoHS            |
| 30838-053       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 70.8 mm  | RoHS            |
| 30838-055       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 80.9 mm  | RoHS            |
| 30838-060       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 106.3 mm | RoHS            |
| 30847-471       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 14.9 mm  | RoHS            |
| 30847-476       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 20 mm    | RoHS            |
| 30847-462       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 141.9 mm |                 |
| 30838-124       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 20 mm    | RoHS            |
| 30847-466       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 141.9 mm |                 |
| 30838-125       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 25 mm    | RoHS            |
| 30838-126       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 30.1 mm  | RoHS            |
| 30838-127       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 35.2 mm  | RoHS            |
| 30838-128       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 40.3 mm  | RoHS            |

| Catalogusnummer | Producttype | Type                        | Breedte  | Certificeringen |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 30838-130       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 50.5 mm  | RoHS            |
| 30838-132       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 60.6 mm  | RoHS            |
| 30838-134       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 70.8 mm  | RoHS            |
| 30838-136       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 80.9 mm  | RoHS            |
| 30838-141       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 106.3 mm | RoHS            |
| 30838-148       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 141.9 mm | RoHS            |
| 30847-480       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 40.3 mm  | RoHS            |
| 30847-482       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 50.5 mm  | RoHS            |
| 30847-484       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 60.6 mm  | RoHS            |
| 30847-556       | Voorpaneel  | Voorpaneel zonder handgreep | 426.4 mm | RoHS            |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**