

Front Panel, U-profile, Retrofit Shielding

Power Utilities



U-profile front panel for textile EMC gasket.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20848-047	3 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-068	3 U	63 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20848-097	3 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-139	6 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-160	6 U	63 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-189	6 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-260	2 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-261	2 U	63 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-262	2 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-268	4 U	28 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-269	4 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-270	4 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-271	4 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-280	9 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-648	5 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-649	5 U	63 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-650	5 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-206	2 U	28 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30849-001	3 U	2 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30849-002	6 U	2 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20848-013	3 U	14 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-015	3 U	16 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-020	3 U	21 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-027	3 U	28 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-354	3 U	4 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-356	3 U	8 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-358	3 U	12 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-378	3 U	5 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-380	3 U	6 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-382	3 U	7 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-384	3 U	9 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-385	3 U	9 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-386	3 U	10 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30849-004	3 U	3 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30849-005	6 U	3 HP		Schroefbevestiging voorzijde		Geanodiseerd
30848-355	6 U	4 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-647	5 U	28 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-379	6 U	5 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20848-106	6 U	14 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-108	6 U	16 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-113	6 U	21 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
20848-120	6 U	28 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-357	6 U	8 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-359	6 U	12 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-381	6 U	6 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-383	6 U	7 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd
30848-387	6 U	10 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Textile	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
20848-047	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20848-068	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20848-097	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20848-139	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20848-160	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20848-189	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
20848-260	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	84 mm	Aluminium
20848-261	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	84 mm	Aluminium
20848-262	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	84 mm	Aluminium
20848-268	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	172.9 mm	Aluminium
20848-269	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	172.9 mm	Aluminium
20848-270	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	172.9 mm	Aluminium
20848-271	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	172.9 mm	Aluminium
20848-280	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	395.1 mm	Aluminium
20848-648	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	217.4 mm	Aluminium
20848-649	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	217.4 mm	Aluminium
20848-650	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	217.4 mm	Aluminium
20848-206	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	84 mm	Aluminium
30849-001	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30849-002	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
20848-013	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20848-015	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20848-020	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20848-027	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30848-354	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30848-356	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30848-358	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30848-378	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30848-380	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30848-382	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30848-384	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30848-385	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
30848-386	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30849-004	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
30849-005	Geleidend	Nee			261.8 mm	Aluminium
30848-355	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20848-647	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	217.4 mm	Aluminium
30848-379	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20848-106	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20848-108	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20848-113	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20848-120	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
30848-357	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
30848-359	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
30848-381	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
30848-383	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
30848-387	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte	Certificeringen
20848-047	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	RoHS

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte	Certificeringen
20848-068	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm	RoHS
20848-097	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
20848-139	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	RoHS
20848-160	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm	RoHS
20848-189	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
20848-260	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	
20848-261	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm	
20848-262	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
20848-268	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	RoHS
20848-269	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	RoHS
20848-270	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	RoHS
20848-271	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
20848-280	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	RoHS
20848-648	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm	
20848-649	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm	
20848-650	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm	
20848-206	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	
30849-001	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	9.8 mm	RoHS

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte	Certificeringen
30849-002	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	9.8 mm	RoHS
20848-013	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	70.8 mm	RoHS
20848-015	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	80.9 mm	RoHS
20848-020	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	106.3 mm	RoHS
20848-027	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	RoHS
30848-354	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	20 mm	RoHS
30848-356	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	40.3 mm	RoHS
30848-358	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	60.6 mm	RoHS
30848-378	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	25 mm	RoHS
30848-380	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	30.1 mm	RoHS
30848-382	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	35.2 mm	RoHS
30848-384	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	45.38 mm	
30848-385	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	45.38 mm	
30848-386	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	50.5 mm	RoHS
30849-004	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	14.9 mm	RoHS
30849-005	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	14.9 mm	
30848-355	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	20 mm	RoHS
20848-647	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte	Certificeringen
30848-379	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	25 mm	RoHS
20848-106	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	70.8 mm	RoHS
20848-108	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	80.9 mm	RoHS
20848-113	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	106.3 mm	RoHS
20848-120	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm	RoHS
30848-357	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	40.3 mm	RoHS
30848-359	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	60.6 mm	RoHS
30848-381	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	30.1 mm	RoHS
30848-383	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	35.2 mm	RoHS
30848-387	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	50.5 mm	RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

14 ... 84 HP: multi-part U-profile (front panel with crimped profiles).

Differences in finish between 2 ... 12 HP and 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: one-part U-profile

Please order textile EMC gasket separately.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pieces, 42 to 84 HP: 1 piece, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE