

Aardingspunt

Energiebedrijven



KENMERKEN

Gegoten aardingsplaat voor apparatuur, machines of als aardingspunt voor constructies

Kan vlak in een betonvloer of wand worden gemonteerd


Kabelaansluiting boutspanning

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Geleider afmeting, UL	Breedte (B)	A	Gewicht
LPC682	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	82.550 mm	44.45 mm	0.696 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder lood, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE