


Novastar Frame, Slim-Line

Power Utilities



Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode
-----------------	-----------	--------	---------	--------	-------	-----------

28230-001	6 U	323 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-060	6 U	323 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-004	9 U	456 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-063	9 U	456 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-007	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-054	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-055	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-066	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-126	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-011	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-070	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-130	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-190	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-191	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-015	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-074	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-134	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-194	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-195	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021

28230-020	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-079	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-139	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-198	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-199	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-029	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-088	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-148	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-202	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-203	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-033	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-092	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-152	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-206	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-207	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-048	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-097	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-157	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-210	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021

28230-211	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-042	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-101	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-162	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-214	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-215	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Framemateriaal	Producttype	Statische belasting	Type
28230-001	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-060	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-004	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-063	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-007	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-054	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-055	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-066	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-126	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-011	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-070	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-130	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line

Catalogusnummer	Framemateriaal	Producttype	Statische belasting	Type
28230-190	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-191	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-015	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-074	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-134	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-194	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-195	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-020	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-079	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-139	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-198	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-199	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-029	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-088	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-148	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-202	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-203	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-033	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line

Catalogusnummer	Framemateriaal	Producttype	Statische belasting	Type
28230-092	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-152	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-206	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-207	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-048	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-097	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-157	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-210	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-211	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-042	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-101	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-162	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-214	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line
28230-215	Aluminium	Kast/rekframe	200 kgf	Slim-Line

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.