

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Power Utilities

KENMERKEN

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Type vergrendeling
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Type vergrendeling
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	3-punts vergrendeling

Table 2/2

Catalogusnummer	Producttype	Beschermingsgraad	Type
21630-686	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-687	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-688	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-689	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-690	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-691	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-692	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-693	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-694	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-695	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur
21630-696	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur

Catalogusnummer	Producttype	Beschermingsgraad	Type
21630-697	Kastdeur	IP20	Dubbele glazen deur

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE